


BKW400080



## Goulotte caniveau 400 80-120

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	400 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure / utile	26 110 - 26 110 mm <sup>2</sup>
Hauteur minimale de la table	80 mm
Plage de nivellement	80 - 120 mm
Nombre d'unités d'installation fournies	3

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	107
---	-----

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

#### Installation, montage

Trou de montage	Sans
-----------------	------

#### Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement de surface	Zingué

#### Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

#### Fonctions

Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal	Oui
Avec bac de plancher	Oui