


BKW600060



## Goulotte caniveau 600 60-100

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	600 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure / utile	28 030 - 28 030 mm <sup>2</sup>
Hauteur minimale de la chape	60 mm
Plage de nivellement	60 - 100 mm
Nombre d'unités d'installation intégrées	3

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	115
---	-----

#### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

#### Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

#### Matériau

Matériau	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement	Zingué

#### Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Ourture de montage du couvercle	Non
Verrouillage du couvercle	Non

#### Fonctions

Base détachable de la structure principale	Oui
--	-----

