




BKW600090



Goulotte caniveau 600 90-130

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	600 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure/utile	45 550 - 45 550 mm ²
Hauteur minimale de la table	90 mm
Plage de nivellement	90 - 130 mm
Nombre d'unités d'installation fournies	3

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	188
---	-----

Conditions d'utilisation

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

Installation, montage

Trou de montage	Sans
-----------------	------

Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement de surface	Zingué

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Fonctions

Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal	Oui
Avec bac de plancher	Oui