



BRAP802001ELN



Socle de goul.alu,80x200,2comp,anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	14 250 - 14 250 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	80 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	56
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	75

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
----------------------------------	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Anodisé naturel

Connectivité

Accessoires d'alignement	Goupilles de jonction en référence séparée
--------------------------	--

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui