



BRP6510019010



Socle goulotte, PVC,65100,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	5 300 - 5 300 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	12
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	33

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
----------------------------------	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui