



BRP651004H9010



Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène en blanc pur

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------------|
| Mode de fixation | serrage |
| Traitement antibactérien | Non |
| Compatibilité produits | BRP/ BRAP |
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
| Hauteur de goulotte | 65 mm |
| Longueur | 135 mm |
| Largeur de goulotte | 100 mm |
| Couvercle avec joint | - |
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 0 |
| Couleur | blanc paloma |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | PC-ABS |
| Groupe de matériau | plastique |
| Type de traitement de surface | laqué |
| Perforation de socle | Sans poinçonnage de base |
| Plage angulaire | 85 / 95 ° |
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
| Sans halogène | Oui |
| Température de service | -30...90 °C |
| Température ambiante | -30...90 °C |