



BRP6513019010



#### Socle goulotte, PVC, 70130, blanc paloma

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	65 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	6 800 - 6 800 mm <sup>2</sup>

##### Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	20
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	40

##### Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

##### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

##### Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

##### Equipement

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui