



BRP65210D19010



Socle goulotte, PVC, 65210D, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	210 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	10 600 - 10 600 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de couverture 2	80 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	20
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	60

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

Equipement

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui