



BRP65210D19010



Socle goulotte, PVC,65210D,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	210 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	10 600 - 10 600 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	80 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	20
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	60

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
----------------------------------	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui