



BRP65210D19010



**Socle goutte, PVC,65210D,blanc paloma**

**Caractéristiques techniques**

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goutte	210 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	20 / 60
Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	80 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
Section intérieure / utile	10600 mm <sup>2</sup>
Nombre de compartiments	2 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	0
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Température ambiante	-5...65 °C