



DAP245700ELN



**Colonnnette 2 faces hauteur 650mm alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	130 mm
Largeur	68 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure/utile	3 600 - 3 600 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
--	---

**Équipement**

Réglable	Non
Portatifs	Non

**Câble**

Position d'entrée du câble	Dessous
----------------------------	---------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

**Matière**

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Anodisé naturel