



colonnette hauteur 650 mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Profondeur | 66 mm |
| Largeur | 66 mm |
| Hauteur d'installation | 0,65 - 0,65 m |
| Réglage de la hauteur | 0 |
| Section intérieure / utile | 1 900 - 1 900 mm ² |
| Forme de la colonne | Rectangulaire |
| Largeur du couvercle | 45 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de couvercles montables | 1 |
|--------------------------------|---|

Equipement

| | |
|-----------|-----|
| Réglable | Non |
| Portatifs | Non |

Câble

| | |
|----------------------------|---------|
| Position d'entrée du câble | Dessous |
|----------------------------|---------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Non |
| Convient au montage au sol | Oui |

Matière

| | |
|------------|-----------|
| Matériau | Aluminium |
| Traitement | Laqué |
| Couleur | Pure |
| Code RAL | 9016 |

Configuration

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Simple face |
|-------------------------------------|-------------|