



DAP456509016



colonnette hauteur 650 mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	66 mm
Largeur	66 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	1 900 - 1 900 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

Équipement

Réglable	Non
Portatifs	Non

Câble

Entrée de câble	Dessous
-----------------	---------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Pure
Code RAL	9016