

Simple face



Colonnette 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Profondeur	66 mm
Largeur	66 mm
Hauteur d'installation	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	1 900 - 1 900 mm²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm
Couvercle, porte	
Nombre de couvercles montables	1
Equipement	
Réglable	Non
Portatifs	Non
Câble	
Position d'entrée du câble	Dessous
Installation, montage	
Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui
Matière	
Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Anodisé naturel
Configuration	

Nombre de côtés pour l'installation