



DBS452700ELN



**Colonne éco 1 face fixation vérin hauteur 2, 7-3m alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	65 mm
Largeur	65 mm
Hauteur d'installation	2,7 - 3,0 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	2 500 - 2 500 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

**Equipement**

Réglable	Oui
Portatifs	Non

**Câble**

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

**Matière**

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

**Configuration**

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------