



DSK50L25F20

Goulotte design 35x220 mm, noir brillant, L=2500 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	38 mm
Largeur	222 mm
Longueur	2 500 mm
Section intérieure/utile	2 800 - 2 800 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	12
---	----

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Oui