



DSK50L2F10



Goulotte design 35x220 mm, blanc brillant, L=225 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 38 mm |
| Largeur | 222 mm |
| Longueur | 225 mm |
| Section intérieure/utile | 2 800 - 2 800 mm ² |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 12 |
|---|----|

Matière

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Connectivité

| | |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Éclisses incluses | Oui |
| Avec film de protection | Oui |