


# Fiche technique du produit

DSK50L2F20

**:hager**



## Goulotte design 35x220 mm, noir brillant, L=225 mm

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	38 mm
Longueur	225 mm
Largeur de goulotte	222 mm
Espacement horizontal des perforations	0 mm
Espacement vertical des perforations	0 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	12
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	12
Forme de couvercle	prémonté
Couleur	noir
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger
Type de traitement de surface	brillant
Section intérieure / utile	2800 mm <sup>2</sup>
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	0
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Oui