



EC042

### Passerelle impulsionnelle 2 voies, 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension d'entrée	24 - 24 V
------------------	-----------

##### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	2
-----------------------------	---

##### Dimensions

Hauteur	150 mm
---------	--------

Largeur	85,00 mm
---------	----------

Profondeur	35 mm
------------	-------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP44
---------------------------	------

##### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - +55 °C
------------------------	--------------