



EC042

IP44

Passerelle impulsionnelle 2 voies, 230V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'entrée 24 - 24 V

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 2

Dimensions

Largeur 87,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Installation, montage

Montage En saillie

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C