



Passerelle impulsionnelle 2 voies, 230V

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension d'entrée	24 - 24 V
Courant électrique	
Nombre de circuits d'entrée	2
Dimensions	
Hauteur	150 mm
Largeur	85,00 mm
Profondeur	35 mm
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP44
Installation, montage	
Montage sur	En saillie
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - +55 °C