



ED080

Capteur pour délesteurs ED192 à ED394

Caractéristiques techniques

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	10 mm
Hauteur de l'ouverture	45 mm
Largeur de l'ouverture	31 mm

Courant électrique

Courant Max au primaire	90 A
Courant Max au secondaire	15 A