



EE632

Projecteur LED 12 W avec détecteur de mouvement, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Avec capteur de lumière Oui

Matière

Matière Plastique

Code RAL 9010

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

Éclairage

Température de couleur 4 000 - 4 000 K

Flux lumineux 1 200 lm

Nombre de lampes 12

Installation, montage

Montage au plafond possible Non

Approprié pour montage dans paroi Oui

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Équipement

Réglable Oui

Éléments fournis

Ampoule fournie Oui

Dimensions

Longueur 100 mm

Largeur 127 mm

Hauteur 140 mm

Puissance

Puissance nominale du système 12 W

Raccordement

Pour câblage traversant Oui

Tension

Type de tension d'alimentation AC