



EE632

**Projecteur LED 12 W avec détecteur de mouvement, blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Détection**

Avec capteur de lumière Oui

**Matière**

Matière Plastique

Code RAL 9010

**Commandes et indicateurs**

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

**Éclairage**

Température de couleur 4 000 - 4 000 K

Flux lumineux 1 200 lm

Nombre de lampes 12

**Installation, montage**

Montage au plafond possible Non

Approprié pour montage dans paroi Oui

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

**Équipement**

Réglable Oui

**Éléments fournis**

Ampoule fournie Oui

**Dimensions**

Longueur 100 mm

Largeur 127 mm

Hauteur 140 mm

**Puissance**

Puissance nominale du système 12 W

**Raccordement**

Pour câblage traversant Oui

**Tension**

Type de tension d'alimentation AC