



EE634

Projecteur LED 30 W avec détecteur de mouvement, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Avec capteur de lumière Oui

Matière

Matière Plastique

Code RAL 9010

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

Éclairage

Température de couleur 4 000 - 4 000 K

Flux lumineux 3 000 lm

Nombre de lampes 30

Installation, montage

Montage au plafond possible Non

Approprié pour montage dans paroi Oui

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Équipement

Réglable Oui

Éléments fournis

Ampoule fournie Oui

Dimensions

Longueur 226 mm

Largeur 156 mm

Hauteur 141 mm

Puissance

Puissance nominale du système 30 W

Raccordement

Pour câblage traversant Oui

Tension

Type de tension d'alimentation AC