



EE635

Projecteur LED 8 W, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Avec capteur de lumière Non

Matière

Matière Plastique

Code RAL 9010

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Non

Éclairage

Température de couleur 4 000 - 4 000 K

Flux lumineux 700 lm

Nombre de lampes 8

Installation, montage

Montage au plafond possible Non

Approprié pour montage dans paroi Oui

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Équipement

Réglable Oui

Éléments fournis

Ampoule fournie Oui

Dimensions

Longueur 100 mm

Largeur 107 mm

Hauteur 140 mm

Puissance

Puissance nominale du système 8 W

Raccordement

Pour câblage traversant Oui

Tension

Type de tension d'alimentation AC