



EE644

## Projecteur LED 30 W avec détecteur de mouvement, noir

### Caractéristiques techniques

#### Détection

Avec capteur de lumière	Oui
-------------------------	-----

#### Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9011

#### Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui
--	-----

#### Éclairage

Température de couleur	4 000 - 4 000 K
Flux lumineux	3 000 lm
Nombre de lampes	30

#### Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Approprié pour montage dans paroi	Oui

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
---	------

#### Équipement

Réglable	Oui
----------	-----

#### Éléments fournis

Ampoule fournie	Oui
-----------------	-----

#### Dimensions

Longueur	226 mm
Largeur	156 mm
Hauteur	141 mm

#### Puissance

Puissance nominale du système	30 W
-------------------------------	------

#### Raccordement

Pour câblage traversant	Oui
-------------------------	-----

#### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----