



## Commande 60 blocs éclairage sécurité

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-20 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
-----------------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	65 mm
------------	-------

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

EE905

