



EE905



Commande 60 blocs éclairage sécurité

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 40 °C

Température de stockage/transport -20 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3 W

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 65 mm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V