



EE910



## Commande 120 blocs éclairage sécurité

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 40 °C

Température de stockage/transport -20 - 80 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 4 W

#### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 65 mm

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V