



EE910

Commande 120 blocs éclairage sécurité

Caractéristiques techniques

Nombre de modules	4
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Tension nominale	230 V
Fréquence assignée	50 Hz
Type de tension d'entrée	AC
Profondeur produit installé	65 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Longueur	54 mm
Largeur produit installé	70 mm
Puissance dissipée totale sous IN	4 W
Puissance dissipée par la commande	0.8 W
Temps de recharge maxi des batteries	30 h
Matière	matière plastique
Autonomie pour une lampe	30 mn
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
Nombre de blocs télécommandables	120
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-10...40 °C
Température de stockage/transport	-20...80 °C