



EG071

IP20

## Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, programme libre

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1 000 W
--	---------

#### Fonctions

Réserve de marche années	3 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour	60 s
Avec un programme à impulsions	Non
Nombre de canaux	1

#### Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

#### Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	64 mm