



EG103E

**IP20**

**Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Puissance**

Ampoules à incandescence et halogènes  
 230 V 2 300 W

**Fonctions**

Réserve de marche années 5 y  
 Avec synchronisation réseau Non  
 Avec synchronisation quartz Oui

**Équipement**

Précision de marche par jour 1,50 s  
 Avec un programme à impulsions Oui  
 Nombre de canaux 1

**Raccordement**

Type de contact 1x inverseur  
 Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
 Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Réglages**

Programme journalier Non  
 Programme hebdomadaire Oui  
 Programme annuel Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis

Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage, Avec fonction d'impulsion, Simulation de présence

**Dimensions**

Hauteur 85 mm  
 Largeur 35 mm  
 Profondeur 64 mm