



EG203E



## Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version évoluée

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2 300 W
--	---------

#### Fonctions

Réserve de marche en années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour	1,50 s
Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	2

#### Raccordement

Type de contact	2x inverseurs
Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Function	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm