



EG293B



## Programmateur annuel 2 voies, digital, 4 modules

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 1 500 W

#### Fonctions

Réserve de marche en années 5 y  
Avec synchronisation réseau Non  
Avec synchronisation quartz Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour 0,20 s  
Avec un programme à impulsions Oui  
Nombre de canaux 2

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier Non  
Programme hebdomadaire Non  
Programme annuel Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect  
Avec fonction d'impulsion, Verrouillage des touches par code PIN, Simulation de présence, Avec compteur d'heures de fonctionnement  
Fonction

#### Dimensions

Hauteur 90 mm  
Largeur 70 mm  
Profondeur 69 mm