



EG293B



Programmateur annuel 2 voies, digital, 4 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1 500 W
------------------------------------------------	---------

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Équipement

Précision de marche par jour	0,20 s
Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	2

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Function	Avec fonction d'impulsion, Verrouillage des touches par code PIN, Simulation de présence, Avec compteur d'heures de fonctionnement

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	69 mm