



EG403E







Interrupteur horaire électronique 4 voies sur 7 jours, version évoluée

Caractéristiques techniques

Fréa	uence
	~~

Fréquence	50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes	
230 V	1 500 W

Fonctions

	Réserve de marche en années	5 y
	Avec synchronisation réseau	Non
	Avec synchronisation quartz	Oui

Equipement

Précision de marche par jour	0,20 s
Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	4

Raccordement

Sec	ction de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
Sec	ction de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
	Avec fonction d'impulsion, Verrouillage des touches par code PIN, Simulation de présence, Avec comp-
Function	teur d'heures de fonctionnement

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	69 mm