



EG493E



quickconnect



quickconnect

Programmateur annuel 4 voies, digital, 4 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 1 500 W

Fonctions

Réserve de marche en années 5 y
Avec synchronisation réseau Non
Avec synchronisation quartz Oui

Équipement

Précision de marche par jour 0,20 s
Avec un programme à impulsions Oui
Nombre de canaux 4

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm²

Réglages

Programme journalier Non
Programme hebdomadaire Non
Programme annuel Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect
Avec fonction d'impulsion, Verrouillage des touches par code PIN, Simulation de présence, Avec compteur d'heures de fonctionnement
Fonction

Dimensions

Hauteur 90 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 65 mm