



EGN103

## Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
 230 V 2 300 W

#### Éclairage

Charge max. avec tubes fluorescent en  
 série 1 000 W

#### Fonctions

Réserve de marche années 5 y

Avec synchronisation réseau Non

Avec synchronisation quartz Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour 1,50 s

Avec un programme à impulsions Non

Nombre de canaux 1

#### Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier Oui

Programme hebdomadaire Oui

Programme annuel Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +45 °C

#### Textes

Type de raccordement Avec borne à vis

#### Dimensions

Hauteur 85 mm

---

Largeur	35,80 mm
Profondeur	61,60 mm