



EH171A

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours 6-24V avec réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux 1

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Capacité

Nombre de modules 3

Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 54 mm

Profondeur 65 mm

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 6 - 24 V