



EH710A

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24h 6-24V sans réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux 1

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Capacité

Nombre de modules 4

Dimensions

Hauteur 72 mm

Largeur 72 mm

Profondeur 45 mm

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 6 - 24 V