



Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours sans réserve

Caractéristiques techniques

Equipement	
Nombre de canaux	1
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Raccordement	
Nombre de contacts	1
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm²
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 50 °C
Capacité	
Nombre de modules	4
Dimensions	
Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	48,50 mm
Endurance	
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50 000
Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V