



EK028



Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Puissance

Puissance	0
-----------	---

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	15 mm
Hauteur de l'ouverture	14,60 mm
Largeur de l'ouverture	14,60 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Courant électrique

Courant Max au primaire	90 A
Courant Max au secondaire	48 mA