



EK510

**Thermostat ambiance programmable digital chauff eau chaude 4 fils sur 7j
 ECO 230V**

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Différentiel statique	<0,3 K
Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
Profondeur produit installé	2.7 cm
Hauteur produit installé	13.8 cm
Longueur	9.7 cm
Largeur produit installé	3 cm
Plage de réglage de la consigne	5 / 30 °C
Transparent	Non
Type de montage	saillie
Nombre de pas de programmes	48
Température de consigne confort	5 / 30 °C
Type d'afficheur	LCD
Type d'horloge thermostat	digital
Nombre de consignes	3
Type de capteur	électronique
Cycle	journalier
Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	Non
Température de service	0...45 °C
Température de stockage/transport	-20...75 °C
Classe Ecodesign	4
	thermostat TAP 4 fils 230V
Mots clés	