



EKSQ405BL

## Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

#### Forme

Forme Carré

#### Dimensions

Profondeur de montage 116 mm

Longueur intérieur 405 mm

Largeur de montage 405 mm

Hauteur 116 mm

Taille nominale 244 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 28 mm

#### Équipement

Nombre de boîte d'appareillage 0

Nombre de sorties de câbles 0

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale 3 - 20 kN

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation en faux plancher Oui

#### Matière

Matière Acier inoxydable

Couleur Acier inoxydable

#### Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher Oui

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK10

Indice de protection IP IP20

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q12

Sans halogène Oui