



**Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

**Forme**

Forme Carré

**Dimensions**

Profondeur de montage 116 mm

Longueur intérieur 405 mm

Largeur de montage 405 mm

Hauteur 116 mm

Taille nominale 244 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 28 mm

**Équipement**

Nombre de boîte d'appareillage 0

Nombre de sorties de câbles 0

**Conditions d'utilisation**

Charge maximale 3 - 20 kN

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation en faux plancher Oui

**Matière**

Matière Acier inoxydable

Couleur Acier inoxydable

**Fonctions**

Compatible avec les goulottes sous le plancher Oui

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK10

Indice de protection IP IP20

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q12

Sans halogène Oui

EKSQ405BL