



EKSQ405TM

Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N

Caractéristiques techniques

Forme

Forme	Carré
-------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	116 mm
Longueur intérieur	405 mm
Largeur de montage	405 mm
Hauteur	116 mm
Taille nominale	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	28 mm

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Type de sortie de câble	Visible

Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 20 kN
-----------------	-----------

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui

Matière

Couleur sortie de conduit	Argent
Matière	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12