



EN145

## Relais d'interface TBT-BT tension d'entrée 10 à 26V~

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Courant assigné nominal       | 5 A |
| Courant Max. pour cos phi 0,6 | 5 A |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

#### Connectivité

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Type de connexion/prise | Borne à vis |
|-------------------------|-------------|

#### Tension

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tension circuit de commande en CA | 10 - 26 V |
|-----------------------------------|-----------|