




EPN050



Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 1 A

Capacité

Nombre de modules 0,50

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 40 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,10 W

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 8,90 mm

Profondeur 58 mm