



ESS220B



### Contacteur 20A 2F 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Type de contacts	2NO
Nombre de contacts	2
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
Courant assigné d'emploi en AC1	20 A

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

##### Usage

Catégorie d'emploi	AC-7a
--------------------	-------

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,90 W
Consommation à l'appel	10,70 VA

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	17,50 mm
Profondeur	58 mm
<b>Equipement</b>	
Nombre de contacts NO	2
Nombre de contacts NC	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non